


Slip- och kontrollstruvstycke med snabbinställning, Backbredd A: 120mm**Beställningsdata**

Ordernummer	363240 120
GTIN	4067263239550
Artikelklass	32K

Beskrivning**Utförande:**

Inslipat prisma.

Helt av stål, genomhårdade och **slipade på alla sidor** för firsidig bearbetning.

Med snabbinställning (utan spindel).

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Noggrannhet:

Inom **0,005 mm** / 100 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive stabilt **fodral.**

Teknisk beskrivning

totallängd a	255 mm
grundhållarhöjd G	55 mm
backhöjd C	40 mm
vikt	13,9 kg
maximal spännvidd b	140 mm
totalbredd B	120 mm
Backbredd A	120 mm

Produktslag

Kontrollskruvstycke

Tillbehör

Reservspännenhet, komplett för storlek 120 mm

363245 120