


**Slip- och kontrollstruvstycke med snabbinställning, Backbredd A: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	363240 70
GTIN	4067263239543
Artikelklass	32K

**Beskrivning****Utförande:**

Inslipat prisma.

Helt av stål, genomhårdade och **slipade på alla sidor** för firsidig bearbetning.

**Med snabbinställning (utan spindel).**

**Användningsdata:**

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

**Noggrannhet:**

Inom **0,005 mm** / 100 mm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive stabilt **fodral.**

**Teknisk beskrivning**

backhöjd C	30 mm
grundhållarhöjd G	32 mm
vikt	3 kg
Backbredd A	70 mm
totallängd a	160 mm
totalbredd B	70 mm
maximal spännvidd b	80 mm

Produktslag

Kontrollskruvstycke

---

## Tillbehör

Reservspännenhet, komplett för storlek 70 mm

363245 70