



Vändbar enhandstving med roterande handtag, spännvidd: 450mm



Beställningsdata

Ordernummer	860288 450
GTIN	4008158042008
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Över- och underdel av glasfiberarmerad polyamid. Ihålig profilskena av stål. Plasthöljet skyddar handtagets mekanism för damm och spån. Handtaget kan placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpposition och därmed bättre krafttillämpning uppnås. Å andra sidan kan handtag också svängas ut ur arbetsområdet efter fastspänningen. Tack vare det kan flera klämmor i det mest trånga utrymmet användas.

- **2-komponent-plasthandtag med pumpspak.**
- **Innovativ 360-graders rotationsmekanism gör att greppheten kan placeras runt skenan.**
- **12-steps spärrmekanism för säkert grepp.**
- **Stora spännytor med löstagbara skydd.**
- **Spännkraft upp till 1400 N.**
- **Verktyslös ompositionering av klämmor till spridning.**
- **Enhandsmanövrering utan ansträngning.**

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	18x5 mm
-------------------	---------

maximal spännkraft	1400 Nm
spännvidd	450 mm
spännvidd utåt	195 - 615 mm
kapacitet	80 mm
tillverkarens beteckning	EZ360
vikt	0,96 kg
Produktslag	Skruvtving