



## Rörkap för komposit- och plaströr, för rör-ytter-Ø: 26mm



### Beställningsdata

Ordernummer	819460 26
GTIN	4003773088714
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

För kapning av komposit- och plaströr upp till Ø 26 mm. Med ergonomiska grepphylsor med flera komponenter och låsmekanism för säker transport.

#### Fördel:

- **Upp till 60 % mindre ansträngning: Fritt roterande skärhjul möjliggör att röret roterar med låg friktion vid skärning.**
- **Optimalt klippresultat: Rotationsrörelsen möjliggör enkel inträngning av skärhjulet med minimal deformering av röret.**
- **Breda formgjutna plastkuddar möjliggör perfekt rektangulära sektioner.**
- **Möjliggör mycket korta korrigeringsnitt.**
- **Separerar aluminiumkomposit- och plaströr lättare än konventionella saxar med fast kniv.**

#### Användningsdata:

Även för kompositrör med ökad aluminiumskiktjocklek (som Geberit Mepla).

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål i specialkvalitet, oljehärdat.

#### Reservdel:

Reserv-skärhjul, se nr 819461 strl 1.

### Teknisk beskrivning

för rörtetter-Ø	26 mm
Längd	210 mm

vikt	391 g
Antal skärtrissor	1
lämplig för rörmaterial	Plast
lämplig för rörmaterial	Kompositmaterial
med spärrfunktion	ja
Produktslag	Rörkapare

### Tillbehör

Reservklinga till rörkap för komposit- och plaströr Typ 1	819461 1
---	----------