

AEG

Akkumulator-vinkelslip utan ackumulator, Typ: BEWS18BLPX



Beställningsdata

Ordernummer	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Borstlös och kraftfull 18 V-vinkelslip med kompakt utförande.

- **Snabbjustering av skyddskåpan.**
- **Paddelbrytare för större kontroll och säkerhet.**
- **LED-varningsljus som skyddar mot överbelastning.**

leveransinnehåll:

Exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073820 och nr 073846.

Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	26 mm
maximala vibrationer enligt EN	5,4 m/s ²
Batterispänning	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Återstartspärr	ja
överbelastningsskydd	ja
Antal ingående batterier	0

maximal skiv-Ø	125 mm
Dödmanskoppling	ja
Batterityp	Litiumjon
Mjukstart	nej
vikt	2,16 kg
tillverkarens beteckning	BEWS18-125BLPX2-0
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
Kickbackstopp	nej
Produktslag	Vinkelslipmaskiner