

# AEG

## Vinkelslipmaskiner Batteri, Typ: BEWS18BLPX



### Beställningsdata

Ordernummer	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

Borstlös, kraftfull 18V vinkelslipmaskin med kompakt utförande.

- **Reglage för ökad säkerhet och kontroll.**
- **Verktyslös justering av skyddskåpan.**

#### leveransinnehåll:

**Utan batteri, utan laddare.** Inklusive kartong.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073820 och nr 073846 – 073848. Startset finns under nr 073841 och nr 073844.

### Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	22 mm
maximal skiv-Ø	115 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
vikt	1,97 kg
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	8500 min <sup>-1</sup>

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	BEWS18-115BLPX2
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

LitiumjonbatteriSHD Batterityp AS18	073846 AS18
Batteriladdare Typ BL1418	073841 BL1418