

AEG

Akkumulator-tigersåg utan ackumulator., Typ: BUS18SBL



Beställningsdata

Ordernummer	078216 BUS18SBL
GTIN	4058546374563
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Mycket kompakt sladdlös 18 V-tigersåg. Sub-Compact-designen möjliggör bekvämt arbete – även med bara en hand.

- **Verktöglöst snabbytessystem för sågblad.**
- **Kompakt borstlös 18 V-motor.**
- **LED-belysning.**

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, i kartong.

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073841 – nr 073850.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Vektögsbyte utan hjälpverktyg	ja
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	BUS18SBL-0
slaghast.	0 - 3000 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
slaglängd	23 mm

Antal ingående batterier	0
vikt	1,75 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Produktslag	Såg