

**Garant****Slipstjärna, slipnylon, Ø 25 mm, Kornstorleksjämförelse: 100**

## Beställningsdata

Ordernummer	555916 100
GTIN	4067263290568
Artikelklass	51E

## Beskrivning

### Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna. 3-skikts.

### Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som **exempelvis i hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar**. Använd spännstift nr 555920.

## Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Motsvarande kornstorlek	100
Färg	brun
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 25 mm
rekommenderat varvtal	10000 min <sup>-1</sup>

maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipstjärna, slipnylon

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	begränsat lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		