

Garant**Kompaktskiva, Ø 50,8 mm, Kornjämförelse: 180/6****Beställningsdata**

Ordernummer	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystemet med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg "i en handvändning" på kortast tänkbara tid.

Fiberylon med hartsbundet slipmedel, **pressad skivform**.

Användningsdata:

För rationell slipning av små ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Särskilt lämpliga för **fin slipning och avgradning**. Efterlämnar en **fin finish** och reducerar ojämnhetsdjupen för alla material.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc finns under 573510 och följande.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	Medel
Utförande	6 A medium
Motsvarande kornstorlek	180
Hårdhetsgrad	Medel

Slipmedlets beteckning	A
Slipmedel	Normalkorund (A)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	22000 min ⁻¹
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	begränsat lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		

