

**Garant****Kompaktskiva, Ø 50,8 mm, Kornjämförelse: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	554061 100
GTIN	4067263290742
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbytessystemet** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg "i en handvändning" på kortast tänkbara tid.

Fibernylon med hartsbundet slipmedel, **pressad skivform**.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av små ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Särskilt lämpliga för **fin slipning och avgradning**. Efterlämnar **enfin finish** och reducerar ojämnhetsdjupen för alla material.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finns under 573510 och följande.

**Teknisk beskrivning**

Motsvarande kornstorlek	100
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Hårdhetsgrad	hårt

finhetsgrad	grov
Utförande	8 A crs
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	22000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Kompaktskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	begränsat lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		

