



Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	614853 16
GTIN	4018754239214
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614820

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	215 mm
Käfthöjd h ₁	7,7 mm
Käftbredd b	33,4 mm
Ringhöjd h ₂	10 mm
ring-Ø D	29 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnycklar