

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614853 14
GTIN	4018754239191
Artikelklass	63A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

**OBS!:**

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614820

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	190 mm
ring-Ø D	26,5 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	8,4 mm
Käftbredd b	29,5 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	7,3 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnycklar