



Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 24mm



Beställningsdata

Ordernummer	614853 24
GTIN	4018754320202
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614820

Teknisk beskrivning

ring-Ø D	45 mm
Käftbredd b	48,5 mm
nyckellängd L	296 mm
Ringhöjd h ₂	13,5 mm
Käfthöjd h ₁	11 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnycklar