



Skiftnyckel- / ringspärrnyckelsats, i rullväska omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 5



Beställningsdata

Ordernummer	614854 5
GTIN	4018754239306
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614853: strl. 8; 10; 13; 17; 19

Förvaring i: Rullväska med kardborrefäste

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	5
Produktslag	Skruvnycklar

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 19 mm

614853 19

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 10 mm

614853 10

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 8 mm

614853 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 17 mm

614853 17

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel
nyckelvidd 13 mm

614853 13