



## Skiftnyckel- / ringspärrnyckelsats, i rullväska omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	614854 12
GTIN	4018754239313
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614853: Storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Förvaring i: Rullväska med kardborrefäste

### Teknisk beskrivning

Antal nycklar	12
Produktslag	Skruvnycklar

### Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 14 mm	614853 14
	614853 11

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 11 mm

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 10 mm

614853 10

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 18 mm

614853 18

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 16 mm

614853 16

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 19 mm

614853 19

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 12 mm

614853 12

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 17 mm

614853 17

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 15 mm

614853 15

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 8 mm

614853 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 13 mm

614853 13

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 9 mm

614853 9