

**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Exakt 90° upp till $a_p = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,05 – 0,33 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDGT 170408 FR-JA
Sort	GW25
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		