



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M3



Beställningsdata

Ordernummer	370062 M3
GTIN	4059245309542
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Längd 1	13 mm
maximal belastning (statiskt)	8 kN
Kragens längd L ₂	5 mm
Utvändig-Ø D	9 mm

gängaM

M3

Produktslag

Pendelupplägg