



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M4



Beställningsdata

Ordernummer	370062 M4
GTIN	4059245309559
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	6 mm
gängaM	M4
Längd 1	18 mm
Utvändig-Ø D	12 mm

maximal belastning (statiskt)	16 kN
Produktlag	Pendelupplägg