



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M5



Beställningsdata

Ordernummer	370062 M5
GTIN	4059245309566
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M5
Kragens längd L ₂	8 mm
Utvändig-Ø D	18 mm
maximal belastning (statiskt)	32 kN

Längd 1

25 mm

Produktlag

Pendelupplägg