

**KOMET MicroKom® hi.flex finspindelsats, Spindelområde Ø: 6-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer

238380 6-125

GTIN

Artikelklass

240

Beskrivning**Utförande:**

- **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Justeringsnoggrannhet 0,002 mm Ø över skjutmått vid justering upp till 5 mm radiellt.**
- **Balanserad i 0-läge.**

leveransinnehåll:

1 precisionsborrenhet: Nr 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

vardera 1 skärhållare: KOMET-nr 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-nr 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 brygga: KOMET-nr 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 skarptandning: KOMET-nr 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 insexnyckel: KOMET nr 62862 09300

vardera 1 borrhållare: KOMET-nr 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET-nr 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET-nr 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET-nr 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET-nr 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

vardera 4 vändskär: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET nr 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET nr 62601 70409

2 vändskär: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET nr 62600 00102

5 cylinderskruvar: KOMET nr 62950 00000 - M5×16 mm

vardera 1 insexnyckel: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Teknisk beskrivning

Spindelområde Ø	6 - 125 mm
Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET MicroKom® hi.flex precisionsborrenhet Spindelområde Ø 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------