

**Svetsdamasker, par, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	091438 15
GTIN	4067263476672
Artikelklass	02W

Beskrivning**Utförande:**

Svets skyddsbenkläder som effektivt skydd mot kringflygande glödande spån och gnistor.

- **Höjd 15 cm och omkrets mellan 33 och 43 cm.**
- **Variabel anpassning till olika storlekar med kardborreband.**
- **Elastisk rem för fastsättning under skorna.**

Värme- och flambeständiga kläder av slitstarkt och smidigt koskinn i kombination med flamsäkert tyg. Elektriskt isolerade tryckknappar och brandsäkra kardborreband. Kläderna skyddar mot flammor, stänk av smält material och strålningsvärme under svetsning, slipning eller bränning.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

leveransinnehåll:

1 par

Teknisk beskrivning

Tygsammansättning	100 % läder
Materialvikt / vävtäthet	1200 g/m ²

Norm	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag	Svetskyddsgasmask