


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form utrustat åkbart, Typ: L****Beställningsdata**

Ordernummer	987113 L
GTIN	4067263104254
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Modulärt rengöringstorn för direkt åtkomst till rengöringsapparater. CLEANING Tower H-form asymmetriskt, komplett utrustat med 2 materialsamlare och Easyfix pappersrullhållare. Materialsamlare kan fästas på perforerad panel via den medföljande easyfix-basplattan. Alla ytterväggarna och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med  $\square$  9x9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbilsymbol ger snabb visualisering. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

**leveransinnehåll:**

CLEANING Tower nr 987103 storlek L; 2x nr 987125 storlek 25; 1x storlek 955805 storlek 1.

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

**OBS!:**

Passande papperstorkdukar finns under nr 089103 stl. W, 089105 stl. W, 089127 stl. W i Hoffmann-katalogen band 2 eller i vår eShop.

**Teknisk beskrivning**

lyftförmåga	150 kg
-------------	--------

Djup	750 mm
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Bredd	750 mm
höjd	2290 mm
invändig bredd	690 mm
effektivt djup	180/ 330 mm
vikt	115 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9x9
Produktslag	Rengöringsstation

## Tillbehör

CLEANING Tower H-formrullbar Typ L	987103 L
UNI Line bildsymbol Typ CLEANING	955474 CLEANING
Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Line skjuthandtag Typ 1	955496 1
CLEANING Tower H-formstationärt Typ L	987102 L
Källsorteringsbehållare, 45 liter rymd: 45 l	987110 45
Easyfix pappersrullhållare Typ 1	955805 1
easyBin-materialsamlare Volym 25 l	987125 25