



## Slagskruvdragare (tryckluft) Twin Turbo, Typ: 9013TT



### Beställningsdata

Ordernummer	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Slagskruvdragare med högpresterande dubbelhammarmekanism. Lång användningstid och hög effektivitet i industriella tillämpningar och fordonstillämpningar. **Avtagbar handbygel, kan justeras 360 grader. Twin Turbo-teknik.** Största lossningsmoment 4100 Nm.

### Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	NPT
maximalt vridmoment	2170 Nm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M 20
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
mått verktygshållare	3/4 tum
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
maximalt varvtal:	5200 min <sup>-1</sup>
maximal luftförbrukning	243,5 l/min

vikt	4,5 kg
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
bullernivå	99,5 dB(A)
Längd	184 mm
maximala vibrationer enligt EN	10,69 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Skruvdragare