



Slagskruvdragare (tryckluft) Kort utförande, Typ: 9012M-1



Beställningsdata

Ordernummer	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Ultrakompakt slagskruvdragare med jumbohammarmekanism, manövrering med en hand. Omvänd kontroll och **vrids medurs i tre steg**. Maximalt vridmoment vid frigöring 1200 Nm.

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	NPT
vikt	1,27 kg
Längd	80 mm
maximal luftförbrukning	127,4 l/min
maximala vibrationer enligt EN	13,49 m/s ²
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
mått verktygshållare	1/2 tum
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm

max skruv-Ø (8,8–2,9)	M 20
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximalt vridmoment	678 Nm
bullernivå	92,2 dB(A)
maximalt varvtal:	8800 min ⁻¹
Produktslag	Skruvdragare