



Tryckluftdriven slagskruvdragare, Typ: 9013M



Beställningsdata

Ordernummer	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Slagskruvdragare med dubbelhammarslagverk med hög kapacitet. Största lossningsmoment 1890 Nm.

Teknisk beskrivning

Längd	188 mm
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	7,47 m/s ²
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M32
bullernivå	104 dB(A)
anslutningsgänga	NPT
maximal luftförbrukning	153 l/min

Tryckluftsanslutning	3/8 tum
maximalt varvtal:	7300 min ⁻¹
vikt	2,1 kg
mått verktygshållare	3/4 tum
maximalt vridmoment	1085 Nm
Produktslag	Skruvdragare