



## Slagskruvdragare (tryckluft) Twin Turbo, Typ: 9012TT



### Beställningsdata

Ordernummer	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Slagskruvdragare med högpresterande dubbelhammarmekanism. **Twin Turbo-teknik**. Största lossningsmoment 2200 Nm.

### Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
mått verktygshållare	1/2 tum
maximalt vridmoment	1356 Nm
Längd	128 mm
bullernivå	99,7 dB(A)
maximal luftförbrukning	147,2 l/min
maximalt varvtal:	8300 min <sup>-1</sup>
fästprofil verktygshållare	Fyrkant

max skruv-Ø (8,8–2,9)	M 20
vikt	1,6 kg
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
maximala vibrationer enligt EN	8,69 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Skruvdragare