



## Tryckluftdriven vinkelslagskruvdragare Twin Turbo, Typ: 9012ATT



### Beställningsdata

Ordernummer	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Twin Turbo slagskruvdragare** med svängmekanism för bästa tillgänglighet. Dubbelhanarslagverk. Största lossningsmoment 550 Nm.

### Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
Tryckluftanslutning	1/4 tum
mått verktygshållare	1/2 tum
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
maximal luftförbrukning	113 l/min
maximalt vridmoment	500 Nm
maximalt varvtal:	8000 min <sup>-1</sup>
vikt	1,3 kg

max skruv-Ø (8,8–2,9)	M 20
bullernivå	90,1 dB(A)
Längd	277 mm
anslutningsgänga	NPT
maximala vibrationer enligt EN	4,89 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Skruvdragare