

Garant**GARANT Softcut® HSI, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

Användningsdata:

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

OBS!:

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 6$ mm.

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Passande vändskär	SO.. 0836..
Utkragningslängd L_1	39 mm
Skrivsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L_{tot}	95 mm

Antal skär Z	3
Serie	Softcut®
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219863