



## Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 200 mm, nyckelvidd: 6mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 622601 6      |
| GTIN         | 7610733291274 |
| Artikelklass | 63D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Riktigt utformat, djupt 6-kantsnyckelhuvud.

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förokromad yta, svarta spetsar.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 622552

### Teknisk beskrivning

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| nyckelvidd  | 6 mm                |
| totallängd  | 262 mm              |
| Drivprofil  | 6-kants skruvmejsel |
| Produktslag | hylsnyckel          |