

Garant**ESD-bordsvagn T5, Typ: T54****Beställningsdata**

Ordernummer	971930 T54
GTIN	4067263515609
Artikelklass	9GD

Beskrivning**Utförande:**

Bordsvagn ESD-ledande med **2 lastytor**. Svetsad stålkonstruktion, plattform tillverkad av volymledande spånskiva med ljusgrå, ESD-ledande yta. ESD-ledande Haptoprene®-handtag med stöttålig polypropylen. **Elektriskt ledande hjul:** 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri TPE-löpbeläggning, rullgrade nav.

Användningsdata:

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
--------	--------

Djup	509 mm
vikt	34 kg
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
övre lastplanets höjd	850 mm
Material hjul	TPE
lastplanets djup	500 mm
maximal bärförmåga	250 kg
undre lastplanets höjd	195 mm
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
lastplanens bredd	850 mm
höjd	1020 mm
Bredd	980 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bordsvagn