

**Garant****ESD-skjutvagn med med bygel T3, Typ: T32****Beställningsdata**

Ordernummer	971920 T32
GTIN	4067263476993
Artikelklass	9GD

**Beskrivning****Utförande:**

Skjutvagn med bygel ESD-ledande med **1 lastyta**. Svetsad stålkonstruktion, plattform tillverkad av volymledande spånskiva med ljusgrå, ESD-ledande yta. ESD-ledande Haptoprene®-handtag med stöttålig polypropylen. **Elektriskt ledande hjul:** 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri TPE-löpbeläggning, rullagrade nav.

**Användningsdata:**

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

**Teknisk beskrivning**

lastplanets djup	500 mm
------------------	--------

höjd	915 mm
vikt	20 kg
Material hjul	TPE
lastplanets höjd	195 mm
Ø hjul	125 mm
Bredd	970 mm
Djup	509 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lyftförmåga	250 kg
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanens bredd	850 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bygelvagn