

**Garant****ESD-behållare med handtagsrulle enligt euronorm, Typ: TNB1****Beställningsdata**

Ordernummer	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Artikelklass	9GD

**Beskrivning****Utförande:**

ESD-ledande behållare med handtagsrulle enligt euronorm. Svetsad stålkonstruktion. ESD-ledande Haptoprene®-handtag med stöttålig polypropylen. **Elektriskt ledande hjul:** 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri TPE-löpbeläggning, rullagrade nav. Passande behållare enligt euronorm nr 972350 strl. ENB15 – ENB80.

**Användningsdata:**

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

**Teknisk beskrivning**

höjd	910 mm
vikt	9,6 kg
Ø hjul	125 mm
Djup	400 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	790 mm
Material hjul	TPE
antal fasta hjul utan broms	2
höjd stödrum	180 mm
maximal bärförmåga	250 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Vagn, fast handtag