

Garant**ESD-containervagn enligt euronorm, Typ: TE37****Beställningsdata**

Ordernummer	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Artikelklass	9GD

Beskrivning**Utförande:**

ESD-ledande containervagn enligt euronorm i stabil stålkonstruktion. Plattformar av vikt plåt, justerbar i ett rutnät av 280 mm. Plattformarna kan skruvas fast variabelt och ställas i lutning 15° och 30° för att ge bättre uttagning. Den understa plattformen är fast förbunden med ramen och kan inte lutas. ESD-ledande Haptoprene®-handtag med stöttålig polypropylen. **Elektriskt ledande hjul:** 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri TPE-löpbeläggning, rullgrade nav.

Användningsdata:

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad. Passande behållare enligt euronorm finns under nr 972350

Teknisk beskrivning

höjd	1735 mm
Djup	670 mm
Ø hjul	125 mm
bärförmåga per lastplan	50 kg
maximal bärförmåga	250 kg
lastplanets djup	610 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1300 mm
vikt	85 kg
inställbar lutning	15 grad
inställbar lutning	30 grad
Material rullar	TPE
lastplanens bredd	1240 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
antal svängbara hjul med broms	2
Höjdställning i raster	280 mm
Produktslag	Materialvagn