

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 40N



Beställningsdata

Ordernummer	081127 40N
GTIN	4003644009350
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskydds brytare.

· Överhettningsskydd.

Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H07RN-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Neopren

kabellängd: 40 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

Typ	40N
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
nätspänning	250 V
material kabel	Neopren
kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	40 m
Kabelklass	H07RN-F
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Material hus	Plast
Antal uttag	3
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma