

Gänga Gränstolk för kärnhål 6H, Gänga: M3



Beställningsdata

Ordernummer	486055 M3
GTIN	2050002073661
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Utförande enligt DIN 2245.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 13
Toleransklass	6H
Gänga	M3
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Tolktyp	Kassationstolk
Gängstigning	0,5 mm
Toleransområde	H
Kalibrering	L6

Produktslag	Gängstopptolk
-------------	---------------

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60
---	-----------