

Gänga Gränstolk för kärnhål 6H, Gänga: M6



Beställningsdata

Ordernummer	486055 M6
GTIN	2050002073692
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Utförande enligt DIN 2245.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Kvalitet	6
Toleransområde	H
Toleransklass	6H
Norm	DIN 13
Tolktyp	Kassationstolk
Gängstigning	1 mm
Gänga	M6
Kalibrering	L6

Produktslag	Gängstopptolk
Tjänster	
KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60