


Gänga Gränstolk för kärnhål 6H, Gänga: M5



Beställningsdata

Ordernummer	486055 M5
GTIN	2050002073685
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Utförande enligt DIN 2245.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,8 mm
Kvalitet	6
Toleransklass	6H
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 13
Toleransområde	H
Gänga	M5
Gängtyp	M
Kalibrering	L6

Produktslag

Gängstopptolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm

028340 60