

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Artikelklass	9GM

Beskrivning

Utförande:

Industriarbetsplatsmattor för medelhöga till höga anspråk. Den ergonomiska gummimattan är lämplig för torra och våta gång- och stående arbetsplatser. Mattytan har en optimalt koordinerad vridpunkt och mycket bra glid- och liggmotstånd. Fasade kanter runt om minskar snubblingsrisken. Mycket lättrenjörd yta med ljusreflekterande egenskaper. Den oljebeständiga golvmattan har en brandskyddsklass Bfl-s1. På grund av gummiföreningens elastiska egenskaper och den speciella geometrin på baksidan har mattan en särskilt stötdämpande och aktiverande effekt, skyddar mot ohälsosam kyla. Slitstark matta som lämpar sig för flerskiftsdrift. Elektriskt avledande, ytmotstånd på mindre än 107 Ω . Mattan är märkt med en ESD-säkerhetsetikett. leveransinnehåll:

Matta med ESD-jordanslutning (hål för jordanslutning kan väljas fritt, anslutning måste vara självmonterad).

Teknisk beskrivning

Tjocklek	16 mm
Material	Nitrilgummi (NBR)
vikt	20 kg
Bredd	100 cm
Längd	135 cm
Brandskyddsklass	BFL-s1

Hårdhet enligt Shore A	55
Ståkomfort	Mot uttröttning
Ståkomfort	Halksäkerhet
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	Oljetålig
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Färg	fläckig mörkgrå
Produktslag	Arbetsplatsmatta