



## Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 18mm



### Beställningsdata

Ordernummer	786001 18
GTIN	4058546404406
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär. Med reducerat fäste med 3 ytor.

#### Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

### Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	12,75 mm
spirallängd	95 mm
Borr-Ø	18 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

