



## Sats med betongborr av hårdmetall, Antal borrar: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	786081 7
GTIN	4058546404437
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär.

#### Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

#### Innehåll:

Borr nr 786001: vardera 1 st storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

## Tillbehör

Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 10 mm	786001 10
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 5,5 mm	786001 5,5
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 4 mm	786001 4
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 5 mm	786001 5
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 8 mm	786001 8
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 7 mm	786001 7
Hårdmetall-betongborr Borr-Ø 6 mm	786001 6