

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APKT 1604 PDTR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	295 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	125 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	55 m/min	H
Stål < 60 HRC	begränsat lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
GG(G)	lämplig	140 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		