

**Multifunktionstång, totallängd: 225mm****Beställningsdata**

Ordernummer	729701 225
GTIN	4067263499572
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Tångstomme av stålplåt, svartlackerad, skänklar med plasthöljen och öppningsfjäder. Press för 0,35 – 1; 1,5 – 6 isolerade / oisolerade stickkontakter/skarvar och 7 – 8 mm biltändklämmor. Avbitare med gänga för bultar M2,6–M5. Avisolerare 0,5 – 6 mm². Skär för mjuka Cu- och Al-trådar. Långtandad spändel för arbete i trånga utrymmen.

Användningsdata:

För avisolering, klippning, pressning med mera, framför allt vid reparationsarbeten.

Teknisk beskrivning

totallängd	225 mm
för ledararea	1,5 – 6 mm ²
för ledararea	0,35 – 1 mm ²
Avisolering för ledar-Ø	6 mm ²
Klippskär för gängad bult	M2,6 – M5
med avisoleringsfunktion	ja
med klippfunktion	ja
Produktslag	Presstång

