

**Garant****Ringspärrnyckelsats, Antal verktyg: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	952426 10
GTIN	4067263723110
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952426: 1 st

GARANT fasta skruvnycklar / ringspärrnycklar nr 614770 storlek 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

Antal verktyg	10
Bredd	200 mm
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Djup	500 mm
bredd i G	8
djup i G	20
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20

Produktslag

Cellplastinlägg

**Tillbehör**

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952426

952001 952426

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 10 mm

614770 10

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 11 mm

614770 11

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm

614770 13

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 14 mm

614770 14

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 16 mm

614770 16

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 17 mm

614770 17

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 18 mm

614770 18

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 19 mm

614770 19

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 8 mm

614770 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 9 mm

614770 9