

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVR-L65/20****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån).**

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rulleegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

2-motor 2,4 kW industriell dammsugare med **tippchassi** och **65 liters behållare.**

leveransinnehåll:

Med tippchassi och tömningsslang med nivåindikering. **Utan tillbehör. Passande tillbehör finns under nr 078524, 078529 och 078533.**

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

Strömbrytare	ja
vakuum	220 mbar

bullernivå	70 dB(A)
Bredd	570 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
dammklass – dammsugare	L
höjd	1330 mm
behållarvolym	65 l
Längd	730 mm
nominell anslutningsvidd	DN50 mm
antal turbiner	2
vikt	43 kg
effektförbrukning	2000 W
luftvolymström	100 l/s
kabellängd	6 m
Produktslag	Våt- och torrdammsugare