


**Garant****Hylsnyckel-sortiment T-handtag, Antal verktyg: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	952658 5
GTIN	4067263723158
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952658: 1 st  
GARANT hylsskruvmejsel nr 622552 strl 8; 10; 11; 12; 13: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

antal verktyg	5
Utförande	med hylsnyckel
bredd i G	8
djup i G	20
Djup	500 mm
Bredd	200 mm
Hårdsjumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952658	952001 952658
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-T-handtag, klinglängd200 mm nyckelvidd 10 mm	622552 10
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-T-handtag, klinglängd200 mm nyckelvidd 11 mm	622552 11
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-T-handtag, klinglängd200 mm nyckelvidd 12 mm	622552 12
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-T-handtag, klinglängd200 mm nyckelvidd 13 mm	622552 13
Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-T-handtag, klinglängd200 mm nyckelvidd 8 mm	622552 8