


Garant**Insexnyckelsats med T-handtag, Antal verktyg: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	952922 7
GTIN	4067263723196
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952922: 1 st
GARANT insexnycklar nr 6277022,5 storlek 2; 2,5: 1 st
GARANT Insexnycklar nr 6277123 storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
Djup	500 mm
Antal verktyg	7
bredd i G	8
Utförande	med skruvdragare
djup i G	20
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 2,5 mm	627702 2,5
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 10 mm	627712 10
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 3 mm	627712 3
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 4 mm	627712 4
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 5 mm	627712 5
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 6 mm	627712 6
Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud sexkant 8 mm	627712 8
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952922	952001 952922