

**Garant****Skruvmejslar för Torx®, Antal verktyg: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	953152 7
GTIN	4067263723271
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953152: 1 st

GARANT skruvdragare för Torx® nr 625332 storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

Utförande	med skruvdragare
Djup	250 mm
djup i G	10
Antal verktyg	7
bredd i G	8
Bredd	200 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953152	952001 953152
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX10	625332 TX10
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX15	625332 TX15
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX20	625332 TX20
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX6	625332 TX6
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX7	625332 TX7
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX8	625332 TX8
Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX9	625332 TX9