

**Garant****Skruvmejselsats, Antal verktyg: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	953392 9
GTIN	4067263723516
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täcksiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

**Passar till:**

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor, 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953392: 1 st

GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.

GARANT skruvmejsel för Phillips nr 667702 strl 00; 0; 1; 2: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	10
Bredd	200 mm

Antal verktyg	9
Djup	250 mm
bredd i G	8
Utförande	med skruvdragare
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953392	952001 953392
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660032 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2,5 mm	660032 2,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660032 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	660032 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 0	667702 0
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 00	667702 00
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2