




## Kompletterings Sortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 17



### Beställningsdata

Ordernummer	953714 17
GTIN	4067263723592
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täcksiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

#### Passar till:

**GARANT verkstadsvagnar** med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 storl. 250 (2 skum per Shadowboard).

#### leveransinnehåll:

HOLEX sexkantskruvdragarinsats extra lång nr 637613 storlek 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.

HOLEX 12-kantinsats nr 637320 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 st vard.

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953714: 1 st

### Teknisk beskrivning

Djup	250 mm
djup i G	10

Bredd	200 mm
Utförande	med hylsnyckel
bredd i G	8
Antal verktyg	17
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953714	952001 953714
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 10 mm	637320 10
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 11 mm	637320 11
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 12 mm	637320 12
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 13 mm	637320 13
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 14 mm	637320 14
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 15 mm	637320 15
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 16 mm	637320 16
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 17 mm	637320 17
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 18 mm	637320 18
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 19 mm	637320 19
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 21 mm	637320 21
Tolvkantshylsa, 3/8 tumLång nyckelvidd 22 mm	637320 22
Sexkantskruddragarhylsa 3/8 tumLång, med sfäriskt huvud sexkant 10 mm	637613 10
Sexkantskruddragarhylsa 3/8 tumLång, med sfäriskt huvud sexkant 4 mm	637613 4
	637613 5

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumLång, med sfäriskt huvud  
sexkant 5 mm

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumLång, med sfäriskt huvud  
sexkant 6 mm

637613 6

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumLång, med sfäriskt huvud  
sexkant 8 mm

637613 8