

## Skiftnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 46



### Beställningsdata

Ordernummer	953743 46
GTIN	2050002075412
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täcksiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

#### Passar till:

**GARANT verkstadvagnar** med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

#### leveransinnehåll:

GARANT sexkantshylsa, insats för Torx® Nr 631515 strl. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 st vard.

GARANT kardanknut nr 633529 storlek 1/4: 1 st

GARANT instickshandtag nr 632829 storlek 146: 1 st

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953743: 1 st

GARANT T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st

HOLEX skruvdragarinsats för spår nr 631613 storlek 3,5; 4; 5,5; 8: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 632025 storlek 1/4: 1 St.

GARANT sexkanthylsnyckelinsats nr 631225 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 st vard.

HOLEX skruvdragarinsats för Phillips nr 631623 storlek 1; 2; 3; 4: 1 st vard.

GARANT förlängning, nr 632429 storlek 50; 150: 1 st vard.

GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 631729 storlek 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 st vard.

HOLEX skruvdragarinsats för Torx® lång nr 631773 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 st vard.

## Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
Antal verktyg	46
Utförande	med hylsnyckel
Bredd	200 mm
djup i G	20
bredd i G	8
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
fyrkantfäste	1/4 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953743	952001 953743
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	631225 10
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	631225 11
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	631225 12
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	631225 13
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	631225 14
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 4 mm	631225 4
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 4,5 mm	631225 4,5
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 5 mm	631225 5
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 5,5 mm	631225 5,5
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 6 mm	631225 6
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 7 mm	631225 7
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	631225 8
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	631225 9

Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E10	631515 E10
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E4	631515 E4
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E5	631515 E5
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E6	631515 E6
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E7	631515 E7
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E8	631515 E8
Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum klingbredd 3,5 mm	631613 3,5
Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum klingbredd 4 mm	631613 4
Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum klingbredd 5,5 mm	631613 5,5
Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum klingbredd 8 mm	631613 8
Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum krysspårstorlek 1	631623 1
Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum krysspårstorlek 2	631623 2
Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum krysspårstorlek 3	631623 3
Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum krysspårstorlek 4	631623 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 2,5 mm	631729 2,5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 3 mm	631729 3
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631729 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631729 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 6 mm	631729 6
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX10	631773 TX10
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX15	631773 TX15
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX20	631773 TX20
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX25	631773 TX25
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX30	631773 TX30
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX40	631773 TX40
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX8	631773 TX8
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Lång Torx®-profil TX9	631773 TX9
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632025 1/4
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150

Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4